

# NEWパッケージで新発売!



携帯に便利!

皮脂汚れを落とし、くもりを防いで、いつでも  
**メガネ、スツキリ!**

## くもり止めシートクリナー

日本製

超極細繊維【ナノワイパー<sup>®</sup>】で皮脂汚れがスツキリ落ちる!  
特殊くもり防止剤でメガネのくもり止め効果が長続き!



特長・用途

- 携帯に便利!(シート)
- クリーニング!
- くもり防止!

- ① ウェットシートの個別包装なので携帯に便利です。
  - ② 指紋や油汚れもスツキリ落とします。
  - ③ 特殊くもり防止剤でくもり止め効果が長続きます。マスク使用等のメガネのくもりを防ぎます。
  - ④ プラスチックレンズ、マルチコートレンズ、日焼け防止レンズにも使用できます。
  - ⑤ ゴーグル・ヘルメットシールド・鏡の洗浄にも使えます。
  - ⑥ スマートフォン、携帯電話にも使えます。
- ※水中メガネ、密閉性のゴーグルには使用できません。



### 【使用方法】

- ① 開封後シートを取り出し、乾く前に洗浄箇所を軽く拭いてください。  
(強くこすらないでください。傷つく場合があります。)  
砂ぼこり等が付着している場合は、傷つく可能性がありますので取り除いてからご使用ください。



携帯に便利な個別包装

1ヶ月分 30包入



オープン価格

品番	22637
管理番号	M-20C



## くもり止めクリナー

日本製

特殊くもり防止剤 + 油脂洗浄成分配合!  
メガネのくもり止め効果が長続き!



特長・用途

- くもり防止!
- クリーニング!
- 携帯に便利!(スリムボトル)

- ① 特殊くもり防止剤配合でくもり止め効果が長続きます。寒い所から暖かい所に入った時や料理の湯気・マスク使用等のメガネのくもりを防ぎます。
  - ② 指紋や油汚れもスツキリ落とします。
  - ③ コンパクトでスリムなボトルなので携帯に便利です。
  - ④ プラスチックレンズ、マルチコートレンズ、日焼け防止レンズにも使用できます。
  - ⑤ ゴーグル・ヘルメットシールド・鏡の洗浄にも使えます。
- ※水中メガネ、密閉性のゴーグルには使用できません。



### 【使用方法】

- ① キャップを取り、ヘッド部でレンズに塗布し、ティッシュで液を軽く塗りのぼす。
- ② 20~30秒程度乾かした後、乾いたティッシュで拭き上げる。使用後はキャップをしっかり締める。砂や異物がレンズに付着している場合は、洗い流し水分を除去してから使用してください。

■ スポンジヘッドの塗り込みタイプ



たれない! 飛び散らない!

■ スリムボトル



オープン価格

品番	22656
管理番号	M-30



## 油脂洗浄成分配合!

ガンコな油・皮脂汚れもスツキリ落ちる!



特長・用途

- クリーニング!
- 除菌成分配合!
- 携帯に便利!(スリムボトル)

- ① レンズに付いた指紋や油汚れをスツキリ落とします。
  - ② 除菌成分配合
  - ③ コンパクトでスリムなボトルなので携帯に便利です。
  - ④ プラスチックレンズ、マルチコートレンズ、日焼け防止レンズにも使用できます。
  - ⑤ ゴーグル・ヘルメットシールド・鏡の洗浄にも使えます。
- ※水中メガネ、密閉性のゴーグルには使用できません。



### 【使用方法】

- ① キャップを取り、ヘッド部でレンズに塗布し、ティッシュで液を軽く塗りのぼす。
- ② 濡れているうちに乾いたティッシュで拭き上げる。  
(強くこすらない)使用後はキャップをしっかり締める。砂や異物がレンズに付着している場合は、洗い流し水分を除去してから使用してください。

■ スポンジヘッドの塗り込みタイプ



たれない! 飛び散らない!

■ スリムボトル



オープン価格

品番	22657
管理番号	M-31



株式会社タイホーコーガイ

※全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター等(一部店舗を除く)でお買い求めください。